




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | Pressalit Style Seifenspender, Messing gebürstet/Weiss<br>PR70710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       | <p>VVS:774683005<br/>NRF:7001567<br/>RSK:8507915<br/>EAN:5708590377544<br/>DB: 2266883</p>  <p>Lassen Sie mit Pressalit Style Eleganz und Ihren ganz persönlichen Stil erstrahlen. Die langen, eleganten und grafischen Silhouetten sorgen nicht nur für eine schöne und ästhetische Ausstrahlung im Badezimmer, sondern zeigen auch, dass Sie sich für außergewöhnliches dänisches Design in Ihrem Zuhause entschieden haben. Die Produkte lassen sich mit den mitgelieferten Schrauben oder mit Kleber, der separat erhältlich ist, ganz einfach montieren.</p> <p>Der Seifenspender hat eine exklusive Ausstrahlung und passt perfekt zum Rest des Zubehörs. Er kann wahlweise auf einen Waschtisch gestellt oder an die Wand gehängt werden, um den Platz optimal zu nutzen. Ein dezenter Gummiring sorgt dafür, dass der Seifenspender fest steht. Die Pumpe sorgt dafür, dass die Seife vertikal in die Hand gepumpt wird und nicht horizontal über das Waschbecken. Inhalt: 240 ml.</p> |
| <b>Materialien</b>                     | Aluminium, Zink und PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Garantie</b><br><b>Reinigung</b>    | <p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# PRESSALIT®

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | Pressalit Style Seifenspende, Messing gebürstet/Weiss |
| <b>Produktnummer</b> | PR70710                                               |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®

24. september 2026