




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | Armatur med lang svingtud og bøjlegreb<br>RT624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           | <p>VVS: 701399104<br/>RSK: 8064033<br/>EAN: 5708590382470<br/>HMI: 61272</p>  <p>Blandingsbatteri med lang svingtud og bøjlegreb. 175 mm flex slange. Varmt og koldt symboler. Med skoldningssikring og vandsparefunktion. Ekskl. bundventil.</p> <p>Blandingsbatteri med lang svingtud og bøjlegreb. 175 mm flex slange. Varmt og koldt symboler. Med skoldningssikring og vandsparefunktion. Ekskl. bundventil.<br/>Materiale: Forkromet messing</p> |
| <b>Materialer</b>                   | Forkromet messing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ergonomi</b>                     | <p>Det bøjleformede betjeningsgreb er egnet til brugere med nedsat funktionsevne i hænderne.</p> <p>Den lange svingtud gør det nemmere for siddende brugere at nå vandet. Tuden svinges til siden, hvis den er i vejen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funktioner</b>                   | <p>Lang svingtud.</p> <p>Skoldningssikring hindrer utilsigtet indstilling over 40°. Indbygget vandsparefunktion for lille og stor vandmængde. Grænsen for lille og stor vandmængde kan indstilles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rengøring</b>                    | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



# PRESSALIT®

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | Armatur med lang svingtud og bøjlegreb |
| <b>Varenummer</b> | RT624                                  |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®

8. juli 2026