




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS wandrail, gegroefd, 600mm. Voor in hoogte verstelbare douchezittingen en opklapbare douchezittingen R9876112
<b>Kleur</b>	VVS: 615843106 NRF: 7501074 EAN: 5708590365978 HMI: 124192  Antracietgrijs
<b>Beschrijving</b>	 <p>Zie hieronder voor een selectie van producten voor montage aan de wandrail.</p> <p>PLUS wandrail, gegroefd, voor verticale montage, 600 mm. Voor in hoogte verstelbare douchezittingen en opklapbare douchezittingen. De afdekplaat verbergt bouten en kabels en vereenvoudigt de reiniging. Materialen: Aluminium en polystyrene. Exclusief bevestigingsset.</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	Vaste montage
<b>Materialen</b>	De wandrail is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De afdekplaat is gemaakt van polystyreen en de uiteinden van de wandrail zijn afgedekt met ABS-polymeer.
<b>Ergonomy</b>	De verticale wandrail maakt hoogteverstelling van de verschillende producten mogelijk. In combinatie met het horizontale wandrail kan de beschikbare ruimte in de badkamer optimaal worden benut. In omgevingen met meerdere gebruikers maakt de verticale wandrail het mogelijk om de verschillende producten aan te passen naar de hoogte voor de individuele gebruiker.
<b>Functie</b>	De voorste afdekplaat verbergt montage bouten en eventuele kabels.
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.













<b>Product</b>	PLUS wandrail, gegroefd, 600mm. Voor in hoogte verstelbare douchezittingen en opklapbare douchezittingen
<b>Artikelnummer</b>	R9876112
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>








<b>Product</b>	PLUS wandrail, gegroefd, 600mm. Voor in hoogte verstelbare douchezittingen en opklapbare douchezittingen
<b>Artikelnummer</b>	R9876112

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b> V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8662 - Bevestigingsmateriaal, 10 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8612 - Bevestigingsmateriaal, 10 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS wandrail, gegroefd, 600mm. Voor in hoogte verstelbare douchezittingen en opklapbare douchezittingen  R9876112
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (10 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (10 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 