




PRESSALIT®










|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | PLUS konsol<br>RT363112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Farve</b>                        | VVS: 777569632<br>NRF: 6311286<br>EAN: 5708590319001<br>NBS: N13:436<br><br>Antracitgrå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           | <br><br>PLUS konsol.<br>Til vægmontering af håndgreb med diameter 33 mm.<br>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br><i>Specialløsninger på forespørgsel.</i><br>Ekskl. monteringskruer til væg.<br>Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper.<br><br>PLUS konsol.<br>Til vægmontering af håndgreb med diameter 33 mm.<br>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br><i>Specialløsninger på forespørgsel.</i><br>Materialer: Kunststof.<br>Ekskl. monteringskruer til væg. |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maks. belastning af monteret greb:<br>- ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg<br>- ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Materialer</b>                   | Afdækning: Cycloy-plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rengøring</b>                    | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |








PRESSALIT®

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS konsol |
| <b>Varenummer</b> | RT363112    |

## Montering i forskellige vægtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.                                                           |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.                                                      |   |
|  | <b>Kalksten &gt;= H1z12</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.                                                    |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8665 - Monteringssæt, 4 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6.<br>Skal bestilles separat.                                                                       |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8.<br>Dübler skal ikke anvendes.<br>Skal bestilles separat. |  |



| Produkt<br>Varenummer                                                               | PLUS konsol<br>RT363112                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |   |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.  |    |   |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.                                            |  |                                                                                                                                                                         |