




PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart R8641000
Färg	VVS: 777637010 NRF: 7501966 RSK: 8565100 EAN: 5708590338286 HMI: 48877 Vit
Beskrivning	 Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur. Fristående skötbord, 800 x 900 mm. Med elmotor och transformator, höjdjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Formgjuten bänkskiva, inkl. 2 trådkorgar. Material: ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Höjdreglerbar 350 mm Maximal belastning: 75 kg. Hastighet upp: 14 mm/s Hastighet ner: 14 mm/s 48 dB
Material Anslutnings ström (V)	Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast. 230



Product	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdglerbart
Varunummer	R8641000
Motor	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Kontrollbox	CBD6 (Linak), IP20
Manöverdosa	HB30 (Linak), IPX4
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektroniskskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

Product	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjddreglerbart
Varunummer	R8641000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026