



**Pressalit Sign Art 474**  
Toiletsæde med kombi beslag til top- og bundmontering, quick-release og soft close

**Funktioner**

Quick-release, Soft close

**Varenummer**

474000-BY1000  
VVS:615084000  
NRF:6190221  
RSK:7904447  
EAN:5708590287874






Pressalit Sign Art er nordisk i sin formgivning. Toiletsædet er funktionelt men langt fra køligt. Sign Art er et lille stykke hverdagskunst, som hylder evnen til at leve livet. Det har quick-release og soft close. Designet lader tre former mødes i et indlysende samspil. Lågets bue, beslagets cylinderform og grebenes vandrette flader. Toiletsædet er designet specielt til Ifö Sign Art.

**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign Art", art.nr. 474 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BY1 beslag i form af en rørkonsol i hærdeplast  
- inkl. quick-release funktion og soft close  
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen  
- belastning - ringsæde 240 kg  
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Knud Holscher

**Design-år**

2005



---

**Pressalit Sign Art 474**  
**Toiletsæde med kombi beslag til top- og bundmontering, quick-release og soft close**

---

**Materialer**

**TOILETSÆDE:**

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.

**BUFFERE:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**DÆMPERSÆT:**

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.

**BESLAG:**

Rustfrit stål og termoplast.

**Produktkapacitet**

Belastning - ringsæde 240 kg

---

**Vægt**

3,215 kg

**Mål pr. stk.  
(emballeret)**

490x389x84 mm

**Vægt emballeret**

3,68 kg

**Mål pr. kolli**

502x401x428 mm

**Vægt pr. kolli**

18,4 kg

**Antal pr. kolli**

5

**Kolli pr. palle**

12

**Antal pr. palle**

60

**Rengøring**

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Sign Art 474**  
**Toiletsæde med kombi beslag til top- og bundmontering, quick-release og soft close**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---