




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar RK1114
Beschrijving	EAN: 5708590292793 HMI: 54803  De Pressalit INDIVO in hoogte verstelbare keukenliften kunnen eenvoudig worden toegepast in thuis situaties, zodat het hele gezin kan genieten van alle mogelijkheden en gebruik kan maken van de in hoogte verstelbare functie. De liften kunnen ook een flexibele keukenoplossing bieden voor bijvoorbeeld zorgcentra, keukens op scholen of in laboratoria, overal waar keukenbladen en kasten vaak in hoogte moeten worden versteld. Handmatige bedienbare lift voor werkblad Lift voor werkblad, met krukas hendel Inclusief 5 dragers Lengtes van 2401-3000 mm Hoogte verstelbaar 300mm. Incl. Bevestigingsset voor bakstenen muur. Gelieve gewenste lengte te vermelden bij het bestellen
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Product capaciteit	Maximale belasting (gelijkmatig verdeeld): 100 kg inclusief werkblad.
Materialen	Materiaal: Telescopische poot: aluminium, ABS-kunststof Dwarsdraggers: aluminium Dragers: staal handmatige bediengshendel: staal Oppervlaktebehandeling: Dragers: poeder gelakt (grijs RAL 9006)
Ergonomy	Keuken werkbladen die kunnen worden aangepast met een draaibare hendel zijn een kostengunstige oplossing voor keukens gebruikt voor zowel zittende als staande gebruikers. Deze worden meestal gebruikt in keukens die niet frequent of dagelijkse worden aangepast.





Product Artikelnummer	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar RK1114
Functie	Handmatige bedienbare liften worden in hoogte aangepast met een krukas hendel. Ze kunnen worden gebruikt met werkbladen, met of zonder rand. De hendel kan overal langs de voorzijde worden geplaatst, behalve onder een gootsteen of kookplaat. Liften kunnen worden aangepast aan de meeste standaard keuken componenten. Liften zijn beschikbaar voor werkbladen van elke lengte tussen 600 mm en 3000 mm. Hoogte verstelbaar 300 mm.
Garantie Reiniging	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

Product	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	RK1114

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar RK1114		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com