




# PRESSALIT®

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                       | PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulérbart<br>R7334000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Farve</b>                                                              | VVS: 777513200<br>NRF: 6317089<br>EAN: 5708590359342<br>HMI: 120479<br>FDA: INN/D135865<br>Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktbeskrivelse</b>                                                 |  <p>PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulerbare og manuelt regulerbare, samt med tilvalg af ryg- og armlæn.</p> <p>De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS brusesæde 310, med ryg- og armlæn.<br/>Manuelt højderegulérbart 250 mm, uden brug af værktøj. Armlæn kan højdereguleres uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige.<br/>Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne.<br/>Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeflader i termoplastisk elastomer er slidstærke og rengøringsvenlige.<br/>Ekskl. monteringsskruer til væg.</p> |
| <b>Justerbarhed</b><br><b>Reguleringshøjde</b><br><b>Produktkapacitet</b> | Højderegulérbar<br>250 mm<br><br>Maksimal brugervægt (sæde): 200 kg.<br>Maksimal belastning for armlæn er 55 kg.<br>Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringsskrue med 23 kg.<br><br><i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materialer</b>                                                         | Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my.<br>Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak.<br>Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |








|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulérbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Varenummer</b> | R7334000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ergonomi</b>   | Ergonomisk designet sæde - siddeflade 310 x 365 mm.<br>Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort.<br>Den ovale form på armlænene gør dem nemme og behagelige at holde ved, og støtte sig til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Funktioner</b> | Sæde, ryglæn og armlæn kan justeres samtidigt takket være et sikkert og let klikssystem. Armlænene kan også justeres uafhængigt af sæde og ryglæn.<br>Sæde og armlæn kan foldes sammen når de ikke er i brug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garanti</b>    | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rengøring</b>  | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.<br/>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortynses ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Erisan OXY+<br/>Tvättspnit 70%<br/>CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Terralin protect (SCHÜLKE+)<br/>Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Wetrok Caledor (Wetrok)<br/>Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b><br/>Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> |



PRESSALIT®







|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulérbart |
| <b>Varenummer</b> | R7334000                                     |

## Montering i forskellige vægtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10.<br>Skal bestilles separat.                                                                        |    |
|   | <b>Mursten &gt;= M12</b><br>V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10.<br>Skal bestilles separat.                                                                    |   |
|  | <b>Kalksten &gt;= H12</b><br>V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10.<br>Skal bestilles separat.                                                                   |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8662 - Monteringssæt, 10 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8.<br>Skal bestilles separat.                                                                   |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b><br>V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10.<br>Dübler skal ikke anvendes.<br>Skal bestilles separat. |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                                 | PLUS brusesæde 310, manuelt højderegulérbart<br>R7334000                                                                                                                                            |                                                                                       |  |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |  |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.  |    |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.                                  |  |  |

[pressalit.com](http://pressalit.com)