




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX ANGLE DEEP håndvask med overløb, højrevendt R2140112000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 639872100 RSK: 7503949 EAN: 5708590340814 HMI: 138159  MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng. MATRIX ANGLE DEEP sejlformet vask, 1000 x 571 x 158 mm, højrevendt, med aflægningsplads og to integrerede antracitgrå håndgreb i fronten, hanehul Ø36 mm og overløbshul. Inkl. bundventil. Vasken er forsynet med drypbakke, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren, og med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken. Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating. Til montering på MATRIX vaskophæng (R4840, R2012).
Produktkapacitet	200 kg.
Materialer	Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring. Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes: - Natriumhydroxid 5% - Eddikesyre 10% - Ethanol 70% - Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin - Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering. NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.



PRESSALIT®

Produkt	MATRIX ANGLE DEEP håndvask med overløb, højrevendt
Varenummer	R2140112000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026