



## Pressalit Spira 946 Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varenummer

946000-DF2999  
VVS:615068000  
NRF:6190164  
RSK:7821823  
EAN:5708590341996

Pressalit Spira. Gennemtænkt, re-tænkt og nytænkt design. Forener sæde og låg i en uendelig sløjfe, som i form og funktion er let og enkelt, dragende og samtidig udfordrende i sin formgivning. Via soft close-funktionen lukker Spira i med en blød bevægelse, og lift-off sikrer optimal hygiejne, da sædet let kan løftes helt af.






### Farve

Hvid

### Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Spira", art. nr. 946 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close inkl. DF2 fast beslag med lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



### Designtype

Sandwich

### Designer

Knud Holscher/Pressalit

### Design-år

2016



---

**Pressalit Spira 946**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål**

---

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT:</b> Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vægt</b>	2,995 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	490x389x84 mm
<b>Vægt emballeret</b>	3,46 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	502x401x428 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	17,3 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Spira 946**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---