



PRESSALIT®

Pressalit Sway Uni 970

Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

970000-D04999
VVS:615060000
NRF:6190218
RSK:7821797
EAN:5708590340579

Med sine velkomponerede linjer demonstrerer SWAY Uni, hvordan slankt og selvsikkert kan kombineres. Forkæl dig selv med et sæde, der er et lækkert match til din stilsikre livsstil.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sway Uni", art. nr. 970 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close inkl. D04 universalbeslag med lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 92-170 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2016



Pressalit Sway Uni 970

Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på $0,08 \text{ mg/m}^3$.

ANTIBAKTERIEL:

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT:

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

2,996 kg

Mål pr. stk. (emballeret)

490x389x84 mm

Vægt emballeret

3,605 kg

Mål pr. kolli

502x401x428 mm

Vægt pr. kolli

18,025 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

12

Antal pr. palle

60

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Sway Uni 970**Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.
beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®