




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, elektrisk højderegulérbar R8581418000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777543740 EAN: 5708590376110 HMI: 140138  Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. SCT 2100 bruseleje, elektrisk højderegulérbar 700 mm; fra 300 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Opklappelig. Inkl. sengehest og vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Udvendige mål: 910 mm x 1800 mm. Ekskl. monteringsskrue til væg.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet Hastighed opad Støjniveau	Højderegulérbar 700 mm Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Maksimal belastning (SWL): 200 kg. Når bruselejet belastes med 200 kg, belastes hver monteringsbolt med 26 kg <i>Bruselejet er testet statisk med 500 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.</i> Hastighed op: 19 mm/s Hastighed ned: 21 mm/s 50 dB
Materialer	Konstruktion i pulverlakeret rustfrit stål, kanvasdug i PVC-belagt polyester (for ekstra holdbarhed), vandopsamlingsbakke i PVC-U og afdækningscover i polystyren.



Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8581418000
Ergonomi	2000 serien har en lav starthøjde, for at gøre forflytninger til lejet nemmere, og en PVC-belagt kanvasdug for nemmere rengøring
Funktioner	Fleksibiliteten giver fordele for både bruger og hjælper, da korrekt arbejds højde er lige så vigtig for hjælperens sikkerhed som brugers komfort. Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. Den fleksible slange fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg. Bruselejet kan opklappes langs væggen, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. Det elektriske bruseleje leveres med håndbetjening. De røde knapper indikerer tydeligt "op" og "ned". Håndbetjeningen leveres med en holder til placering på væg. Kanvassen på lejet kan nemt lynes af når det skal vaskes eller skiftes.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6
Styreboks	CA63 Careline, (Linak), IPX6
Håndbetjening	HB30 (Linak), IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 420 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.



Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8581418000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

Produkt	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8581418000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	SCT 2100 bruseleje, kanvasdug, elektrisk højderegulérbar R8581418000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.