




|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                      | PLUS Wandschiene, 1500 mm<br>R9815112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Farbe</b>                                                | <p>VVS:615841115<br/>NRF:7501016<br/>EAN:5708590305790<br/>HMI: 71742</p> <p>Anthrazitgrau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>                            | <p>PLUS Wandschiene ermöglicht das Einhängen und die waagerechte Einstellung von Stützklappgriffen, Duschsitzen und Waschtisch-Liftern. Eine Auswahl möglicher Produkte, die in die Wandschiene eingehängt werden können, finden Sie weiter unten.</p> <p>PLUS Wandschiene, 1500 mm, zur waagerechten Montage.<br/>Verdeckte Befestigungen hinter der Abdeckplatte. Leicht zu reinigen.<br/>Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht und Polystyrol.<br/>Exkl. Wandbefestigungen.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verstellung</b><br><b>Produktkapazität</b>               | <p>Festmontage</p> <p>Maximale Belastbarkeit: ist abhängig von der Beschaffenheit der Wand - vertikal belastbar bis zu 1000 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Materialien</b><br><b>Ergonomie</b><br><b>Funktionen</b> | <p>Die Wandschiene besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckplatte besteht aus Polystyrol. Die Schienenenden sind mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen.</p> <p>Die waagerechte Wandschiene macht die Einrichtung flexibel. Durch die Verschiebbarkeit der Produkte können optimale Bedingungen für den Benutzer, Helfer oder Mobilitätshilfen geschaffen werden. Der Raum kann perfekt genutzt werden.</p> <p>Die Wandschiene verteilt das Gewicht des jeweiligen Badezimmerproduktes über die Länge der Schiene. Die Produkte können mit intuitiven Einstellungs- und Sperrfunktionen an der Wandschiene verrigelt werden. Die Abdeckplatte verbirgt Montageschrauben und evt. Leistungen.</p> |
| <b>Garantie</b>                                             | <p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |












# PRESSALIT®

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Wandschiene, 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktnummer</b> | R9815112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reinigung</b>     | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge.<br/>Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Lysoformin Spezial</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b><br/>Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p> |



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Wandschiene, 1500 mm |
| <b>Produktnummer</b> | R9815112                  |

## Montage in verschiedenen Wandtypen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Beton &gt;B25</b></p> <p>V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben<br/>Ø8 x 70, Dübeln SX10.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                                          |    |
|   | <p><b>Vollziegel &gt;= Mz12</b></p> <p>V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben<br/>Ø8 x 70, Dübeln SX10.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                                  |   |
|  | <p><b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben<br/>Ø8 x 70, Dübeln SX10.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                          |  |
|  | <p><b>Porenbeton P4</b></p> <p>V8670 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Bolzen M8 x 35,<br/>Dübeln FTP M 8.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                                                   |  |
|  | <p><b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b></p> <p>V8620 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben<br/>Ø8 x 70, Dübeln SX10.<br/>Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).<br/>Muss separat bestellt werden.</p> |  |



# PRESSALIT®

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Wandschiene, 1500 mm |
| <b>Produktnummer</b> | R9815112                  |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®