




# PRESSALIT®

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | PLUS väggskena, 1200 mm<br>R9812112   |
| <b>Färg</b>                         | Antracitgrå   |
| <b>Beskrivning</b>                  | <p>VVS:615841112<br/>NRF:7501015<br/>EAN:5708590305776<br/>HMI: 71741</p>  <p>PLUS väggskenan används för upphängning av toalettarmstöd, duschsits och tvättställ, vilket möjliggör sidoflyttning av dessa produkter.<br/>Ett urval av produkter som passar att fästas på skenan utan verktyg visas här nedan.</p> <p>PLUS väggskena, 1200 mm, för vågrät montering.<br/>Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar.<br/>Material: Aluminium och polystyren plast.<br/>Exkl. monteringskrav för vägg.</p> |
| <b>Justerbar</b>                    | Fast höjd   |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maximal belastning: Tål - beroende på väggens kvalitet - en vertikal belastning på upp till 1 000 kg.   |
| <b>Ergonomi</b>                     | Den vågräta skenan gör det möjligt att flytta produkterna sidledes. I miljöer med olika brukare kan skenan göra det enkelt att anpassa inredningen till den enskilda brukarens specifika behov.   |
| <b>Funktioner</b>                   | Skenan fördelar vikten på den enskilda badrumsprodukten över hela skenans längd. Produkterna kan låsas fast vid skenan, med intuitiva justerings- och låsfunktioner. Frontplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar.  |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.   |













|  |  |
|--|--|
| <b>Product</b>                           | PLUS väggskena, 1200 mm  |
| <b>Varunummer</b>                        | R9812112   |
| <b>Rengöring</b>                         | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Tvättsprit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |
| <b>Överensstämmelses<br/>deklaration</b> | <p>Denne produkt oppfyller alle relevante krav av Föörordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter i risk klass I. Denne produkt är <b>tillbehör</b> till en medicinteknisk produkt, da den i sig inte är en medicinteknisk produkt, men som är avsedd att användas tillsammans med flere bestemte medicintekniska produkter for å særskilt möjliggøre anvendningen av de medicintekniska produktene for deres avsedde ändamål.</p> <p><b>Link til eBVD:</b> <a href="https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3352/0/Pdf">https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3352/0/Pdf</a></p> <p>Denna produkt har fått följande bedömning:<br/>Byggvarubedömningen: Accepteras</p>   |



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS väggskena, 1200 mm |
| <b>Varunummer</b> | R9812112                |

## Montage i olika väggtyper

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8670 - Monteringsset, 3 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8.<br>Måste beställas separat.  |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8620 - Monteringsset, 6 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Anvend inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |



# PRESSALIT®

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS väggskena, 1200 mm |
| <b>Varunummer</b> | R9812112                |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®