



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS konsol med strop og samleenhed RT361000
Farve	VVS: 777569610 NRF: 6311281 EAN: 5708590146744 NBS: N13:436 Hvid 
Produktbeskrivelse	PLUS konsol med strop og samleenhed med bolt og møtrik. Til samling af rørstykker med diameter 33 mm. Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning. <i>Specialløsninger på forespørgsel.</i> Ekskl. monteringskrueskrue til væg. Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper. PLUS konsol med strop og samleenhed med bolt og møtrik. Til samling af rørstykker med diameter 33 mm. Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning. <i>Specialløsninger på forespørgsel.</i> Materialer: Kunststof. Ekskl. monteringskrueskrue til væg.
Produktkapacitet	Maks. belastning af monteret greb: - ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg - ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg.
Materialer	Afdækning: Cyloloy-plast Strop: Nylon (PA) Samleenhed: Polyphenylenoxid (PPO)
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.



PRESSALIT®






Produkt	PLUS konsol med strop og samleenhed
Varenummer	RT361000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8665 - Monteringssæt, 4 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS konsol med strop og samleenhed RT361000		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		

pressalit.com