




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Kabelgebundener Fernbedienung, Kabellänge 1600 mm RK1045
Produkt- beschreibung	EAN: 5708590265803  Hubeinheiten werden mit Hilfe von Schaltern an der Zarge der Arbeitsplatte oder mit kabelgebundener Fernbedienung in der Höhe verstellt. Kabelgebundener Fernbedienung, Kabellänge 1600 mm. Kann als Ergänzung zum oder anstelle des Zargeschalters verwendet werden. Nur für wandmontierte INDIVO Hubeinheiten.
Funktionen	Die roten Tasten zeigen deutlich "Up" und "Down" an. Die Fernbedienung wird mit einer Wandhalterung geliefert.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.

pressalit.com