



PRESSALIT®

Pressalit Delight 492 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

492000-D78999
VVS:615031000
NRF:6190119
RSK:7904453
EAN:5708590300283

Diskret. Design. Dejlig. Så enkelt kan Delight beskrives. Delight tager D'et bogstaveligt og passer til de fleste D-formede toiletskåle. Wrap-over understreger det stramme design og soft close funktionen gør brugen til en fornøjelse.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Delight", art. nr. 492 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D78 universal flex beslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 135 - 215 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på D-formede toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design-år

2007



Pressalit Delight 492

Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	3,25 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	490x389x84 mm
Vægt emballeret	3,458 kg
Mål pr. kolli	502x401x428 mm
Vægt pr. kolli	17,29 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Delight 492**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®