




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450, manUEllt h6jddreglerbar R7434035
F6rg	NRF:6317123 EAN:5708590359786 HMI: 124335 FDA:INN/D135865 R6d (RAL 3003)
Beskrivning	 <p>PLUS duschstolar erbjuds i flera f6rger. De finns b6de som fasta, elektriskt justerbara och manUEllt justerbara, med och utan h6l, och med m6jlighet till rygg- och armst6d. De 6r l6mpliga f6r v6ggmontering eller f6r montering p6 Pressalit PLUS v6ggskenor.</p> <p>PLUS duschsits 450, uppf6llbart, med rygg- och armst6d. H6jddreglerbart 195 mm, utan anv6ndning av verktyg. Uppf6llbara armst6d kan h6jddregleras oberoende av sits och ryggst6d. Antracitgr6 t6ckplatta p6 lodr6t v6ggskena. Material: Mjuk och sk6n PUR-skum med tr6k6rnan, monterade p6 aluminiumprofil. Armst6d med greppfast tv6komponentsplast 6r t6lig och l6tt att reng6ra. Exkl. monteringskruv f6r v6gg. <i>Ers6tter R7430</i></p>
Justerbar H6jddjustering Produktkapacitet	H6jddreglerbar 195 mm Max brukarvikt (sits): 200 kg Max belastning armst6dd: 55 kg N6r duschsitsan belastas med 200 kg, belastas varje f6stskruv med 24 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statistiskt med s6kerhetsfaktor 1,5. Detta 6r i enlighet med kraven i g6llande standarder hj6lpmedlet.</i>
Material Ergonomi	Duschs6tet 6r framst6llt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som 6r gjutet runt en plywoodk6rnan och gjuten med en yta av klar PU-lack. 6ndarna p6 ryggst6det och s6tet 6r f6rseglade med 6ndpluggar i ABS. Ergonomisk sits - s6te 450 x 437 mm.. Sitsen 6r utf6rd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig k6nns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Armst6dens ovala form g6r dem l6tta och bekv6ma att h6lla, och ger bra st6d.













Product	PLUS duschsits 450, manuellt höjdregerbar
Varunummer	R7434035
Funktioner	Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjregleras oberoende av sits och ryggstöd.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>








Product	PLUS duschsits 450, manuellt höjreglerbar
Varunummer	R7434035

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8662 - Monteringsset, 10 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



Product Varunummer	PLUS duschsits 450, manuellt höjreglerbar R7434035	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	