




PRESSALIT®

Fast beslag

Varenummer

DH7999
EAN:5708590353043



*min 50 mm / **max 90 mm

Produktkapacitet

Vægt 0,168 kg

Vægt emballeret 0,168 kg

Vægt pr. kolli 0 kg

Antal pr. kolli 0

Antal pr. palle 0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com