




PRESSALIT®

Fast beslag till lift-off

Varunummer

BS46000
RSK:7828044
EAN:5708590390062
DB: 2367553



*min 50 mm

Produktkapacitet

Vikt 0,016 kg

Vikt per kolli 0,016 kg

Vikt per kolli 0 kg

Antal per kolli 0

Antal per pall 0

Rengöring Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.

Garanti 10 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®