




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS tube 2400 mm. RT307112
<b>Couleur</b>	Gris anthracite
<b>Description</b>	<p>VVS:777569072 NRF:6311251 EAN:5708590318844 NBS:N13:436</p> <p>RT300 - A = 300 RT303 - A = 1200 RT307 - A = 2400</p>  <p>PLUS tube avec coude, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Longueur 2400 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm.</p> <p>PLUS tube avec coude, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Longueur 2400 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm. Matériaux : aluminium laqué par poudrage.</p>
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
<b>Matériaux</b> <b>Ergonomie</b>	<p>Aluminium laqué par poudrage.</p> <p>Diamètre de la barre: 33mm.</p> <p>La barre tient bien en main et permet une bonne préhension.</p> <p>Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.</p>
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



# PRESSALIT®

<b>Article</b>	PLUS tube 2400 mm.
<b>Numéro article</b>	RT307112
<b>Nettoyage</b>	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®