



PRESSALIT®

Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus ohne Deckel 53
Standard-WC-Sitz mit antibakterielle Wirkung, ohne Deckel, mit
Spezialscharnier mit durchgehender Scharnierwelle aus Edelstahl

Produktnummer

53011-BV5999
 EAN:5708590321523

Pressalit Objecta/Projecta/Projecta Plus – ohne Deckel.
 Die WC-Sitze sind für die meisten üblichen Toiletten sehr
 praktisch und haben eine antibakterielle Wirkung, die 24
 Stunden am Tag das Wachstum von Bakterien hemmt.
 Diese WC-Sitze eignen sich besonders gut für den
 Objektbereich.






Farbe

Weiß

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz ohne Deckel, Modell "Projecta",
 Art. Nr. 53 aus durchgefärbtem Duroplast, mit BV5
 Spezialscharnier, universal aus V2A Edelstahl.
 - Scharnierabstand: 95 - 195 mm
 - Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
 - 10 Jahre Garantie



Designer

Pressalit

Design Jahr

1982



Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus ohne Deckel 53
Standard-WC-Sitz mit antibakterielle Wirkung, ohne Deckel, mit
Spezialscharnier mit durchgehender Scharnierwelle aus Edelstahl

Materialien

WC-SITZ:

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von $0,08 \text{ mg/m}^3$.

ANTIBAKTERIELL:

Dieser WC-Sitz enthält einen antibakteriellen Zusatzstoff mit biozidem Silberphosphatglas, der das Bakterienwachstum hemmt.

PUFFER:

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik):

Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.

SCHARNIERE:

Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.

Produktkapazität

Belastbarkeit - Sitzring 240 kg

Gewicht

1,257 kg

Kartonmaße

457x389x68 mm

Gewicht, brutto

1,657 kg

Maße pro kolli

469x401x348 mm

Gewicht pro kolli

8,285 kg

Stück per kolli

5

Kolli pro Palette

18

Stück pro Palette

90

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



PRESSALIT®

Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus ohne Deckel 53
Standard-WC-Sitz mit antibakterielle Wirkung, ohne Deckel, mit
Spezialscharnier mit durchgehender Scharnierwelle aus Edelstahl

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®