




| | |
|--|---|
| Product Artikelnummer | PLUS hoekcomponent handgreep rechts, 400 mm x 154 mm, met wandrozet RT340108 |
| Kleur | Donkerblauw (RAL 5011)  |
| Beschrijving | <p>VVS: 777569408 EAN: 5708590153834 NBS: N13:436</p> <p>PLUS hoekcomponent handgreep, rechts, 90 ° hoek met één wand rozet en binnendraad . 400 x 154 mm, diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie. <i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i> Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met strop altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm. Excl. bevestigingsmateriaal. Zie technische handleiding (PDF) voor informatie over bevestigingen geschikt voor verschillende wand types.</p> <p>PLUS hoekcomponent handgreep, rechts, 90 ° hoek met één wand rozet en binnendraad . 400 x 154 mm, diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor de installatie. <i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i> Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met strop altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm. Material: poedergecoat aluminium en kunststof Excl. bevestigingsmateriaal.</p> |
| Product capaciteit | Maximale belasting: met een spanwijdte tot 1000 mm: 210 kg Met een spanwijdte tot 1300 mm: 150 kg. |
| Materialen | Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycoloy kunststof |













PRESSALIT®

| | |
|----------------------|--|
| Product | PLUS hoekcomponent handgreep rechts, 400 mm x 154 mm, met wandrozet |
| Artikelnummer | RT340108 |
| Ergonomy | Door de diameter van 33 mm kan de greep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de greep vast te houden. |
| Garantie | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum. |
| Reiniging | Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. |









| | |
|----------------------|---|
| Product | PLUS hoekcomponent handgreep rechts, 400 mm x 154 mm, met wandrozet |
| Artikelnummer | RT340108 |

Installatie in verschillende wandtypes

| | | |
|---|--|---|
|  | Betonwanden >B25 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld. |  |
|  | Gemetselde wanden >= Mz12 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld. |  |
|  | Kalksteen>=Hlz12 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld. |  |
|  | Gasbeton P4 V8665 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6 Moeten apart worden besteld. |  |
|  | Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld. |  |



| | |
|---|---|
| Product Artikelnummer | PLUS hoekcomponent handgreep rechts, 400 mm x 154 mm, met wandrozet RT340108 |
|  | Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.  |
|  | Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.  |
|  | Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.  |