




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	SELECT TL5 elektrisch hoog-laag toiletsysteem met met kantelfunctie, voor wandafvoer R9221000
Kleur	VVS: 617989900 NRF: 1617110 EAN: 5708590390963 FDA: IKX/D319729 Wit
Beschrijving	 SELECT hoog-laag toiletsysteem zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en kleuren voor zowel wand- als vloerafvoer. Ze zijn verkrijgbaar in elektrisch of handmatig in hoogte verstelbare versies, met of zonder zijprofielen en voor standaard toiletputten en douchewc's. Allemaal ontwikkeld met het oog op hygiëne en eenvoudige reiniging. SELECT TL5 hoog/laag toiletsysteem, voor wandafvoer. Incl. inbouwreservoir met dubbel spoelsysteem 3/6 liter (kan worden ingesteld op 2/4 liter). 220 mm elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieningspaneel aan toiletsteun. De kantelfunctie is beperkt tot de hoogteverstelling. Dit betekent dat de toiletbevestigingsplaat kantelt wanneer deze in de bovenste positie wordt getild en weer wordt gepositioneerd wanneer de eenheid wordt neergelaten. De maximale kantelfunctie is 8 graden. Wandcloset, toiletzitting en toiletsteun (noodzakelijk voor hoogteverstelling) afzonderlijk te bestellen. Excl. bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	220 mm
Product capaciteit	Maximale gebruikersbelasting: 150 kg (MUM). Maximale belasting 235 kg.(gebruikersbelasting+accessoires) (SWL). Wanneer de toiletlift wordt belast met 235 kg, wordt elke muurbevestiging belast met 65 kg. De toiletlift wordt statisch getest met 587,5 kg, wat een vereiste is volgens de de toegepaste normen voor hulpmiddelen. Houd er rekening mee dat de meeste wandclosets welke compatibel zijn met deze toiletlift, zijn getest tot 400 kg.
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 7 mm/s Speed down mm: 7 mm/s



PRESSALIT®

Product	SELECT TL5 elektrisch hoog-laag toiletsysteem met met kantelfunctie, voor wandafvoer
Artikelnummer	R9221000
Noise level	50 dB
Materialen	Het hoog/laag toiletsysteem is gemaakt van roestvrij staal en gepoedercoat staal , de afdekking is gemaakt van PMMA / ABS-kunststof
Ergonomy	De geïntegreerde kantelfunctie ondersteunt een natuurlijke beweging naar voren, waardoor het opstaan vanuit een zittende houding voor gebruikers met beperkte mobiliteit gemakkelijker en veiliger verloopt. Door de gebruiker in een optimale positie te kantelen, verbetert de TL5 de stabiliteit en vermindert hij de fysieke belasting tijdens het verplaatsen. Dit vergroot zowel de zelfstandigheid van de gebruiker als de werkomstandigheden van de zorgverlener. Het apparaat is ontworpen voor volwassen gebruikers, maar kan ook worden gebruikt door kinderen onder toezicht van een volwassene.
Funktie	• Kantelfunctie • Elektrisch in hoogte verstelbaar • Bedieningspaneel op draagarm • Dubbel spoelsysteem
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA40
Control box	CA63
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 420 W Power consumption by standby: 0,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



Product	SELECT TL5 elektrisch hoog-laag toiletsysteem met met kantelfunctie, voor wandafvoer
Artikelnummer	R9221000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.








PRESSALIT®

Product	SELECT TL5 elektrisch hoog-laag toiletsysteem met met kantelfunctie, voor wandafvoer
Artikelnummer	R9221000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	SELECT TL5 elektrisch hoog-laag toiletsysteem met met kantelfunctie, voor wandafvoer R9221000			
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.			
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.			
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.			