




PRESSALIT®

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                       | MATRIX manuelt vaskophæng, venstrevendt, højde- og sideværts regulérbart<br>R484219000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Farve</b>                                                              | Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktbeskrivelse</b>                                                 | <p>VVS: 654021800<br/>NRF: 6132472<br/>EAN: 5708590381022<br/>HMI: 137776</p>  <p>MATRIX vaskophæng er skræddersyet til MATRIX håndvaske. De fås i elektrisk og manuelt højdejustérbare og sideværts justerbare versioner, såvel som fastmonterede versioner, alle med en hygiejnisk installationsinddækning til at skjule VVS-installationerne.</p> <p>MATRIX ANGLE DEEP vaskophæng, venstre, vægmonteret, med hvid installationsinddækning, inkl. til- og afløbssystem og vandlås (R2058).<br/>Manuelt højdejustérbart med håndsving 300 mm, og manuelt sideværts regulérbart 500 mm.<br/>Inkl. monteringsbolte til håndvask.<br/>Kan kun anvendes med MATRIX ANGLE DEEP håndvaske (R2142/R2143).<br/>Materialer: Pulverlakeret rustfrit stål, PMMA, ABS og polystyren.<br/>Ekskl. monteringskrueskrue til væg.</p> |
| <b>Justerbarhed</b><br><b>Reguleringshøjde</b><br><b>Produktkapacitet</b> | <p>Højde- og sideværts regulérbar<br/>300 mm</p> <p>Maksimal brugervægt (MUM): 160 kg.<br/>Maksimal belastning (SWL): 150 kg.<br/>Passer til vaske der vejer op til 30 kg.<br/>Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 60 kg.<br/><i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i><br/><b>Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg og vasken vejer 30 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 160 kg støtter sig til vasken.</b></p>                                                                 |
| <b>Materialer</b>                                                         | Pulverlakeret rustfrit stål, PMMA, ABS og polystyren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# PRESSALIT®






|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | MATRIX manuelt vaskophæng, venstrevendt, højde- og sideværts regulérbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Varenummer</b> | R484219000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garanti</b>    | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rengøring</b>  | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.</p> <p>Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> |










PRESSALIT®

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | MATRIX manuelt vaskophæng, venstrevendt, højde- og sideværts regulérbart |
| <b>Varenummer</b> | R484219000                                                               |

## Montering i forskellige vægtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.<br>Skal bestilles separat.                                                                       |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.<br>Skal bestilles separat.                                                                  |   |
|  | <b>Kalksten &gt;= Hlz12</b><br>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.<br>Skal bestilles separat.                                                                |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper.<br>Skal bestilles separat.                                                                         |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b><br>V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes.<br>Skal bestilles separat. |  |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                                 | MATRIX manuelt vaskophæng, venstrevendt, højde- og sideværts<br>regulérbart<br>R484219000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.<br>   |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.<br>    |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.<br>                              |

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.