




PRESSALIT®

Produkt	MATRIX MEDIUM håndvask uden overløb
Varenummer	R2121000
	VVS: 639862000 NRF: 6132438 EAN: 5708590349398 HMI: 105902
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	<p>MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng.</p> <p>MATRIX MEDIUM vask, 780 x 550 x 145 mm, med aflægningsplads og to integrerede håndgreb i fronten, hanehul Ø36 mm, uden overløbshul. Bundventil bestilles separat.</p> <p>Vasken er forsynet med drypbakke, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren, og med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken.</p> <p>Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.</p> <p>Til montering på MATRIX vaskophæng R4820 eller på MATRIX bæringer R2015 eller R2010.</p>
Produktkapacitet	180 kg.
Materialer	Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.





PRESSALIT®

Produkt	MATRIX MEDIUM håndvask uden overløb
Varenummer	R2121000
Rengøring	<p>Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring.</p> <p>Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes:</p> <ul style="list-style-type: none">Natriumhydroxid 5%Eddikesyre 10%Ethanol 70%Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorinNatriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%. <p>Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering.</p> <p>NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®