




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Vrijstaande aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche R8652000
Kleur	VVS: 777637220 NRF: 7501969 RSK: 8565104 EAN: 5708590338316 HMI: 48880 Wit
Beschrijving	 <p>Pressalit biedt een breed assortiment aankleedtafels zowel vrijstaand als wand hangend, in diverse maten en modellen. De wand hangende modellen zijn ook beschikbaar in varianten waarbij de tafel tegen de muur opgeklapt kan worden, met name geschikt voor kamers met beperkte bewegingsruimte. Speciaal van belang voor kinderdagverblijven zijn de lage-opstap wand hangende aankleedtafels, die zo ver naar beneden kunnen worden gebracht dat de kinderen zelf op de tafel kunnen klimmen. Alle types aankleedtafels zijn leverbaar met sanitaire aansluitvoorzieningen en een keuze aan kranen, mét en zonder uittrekbare handdouches.</p> <p>Vrijstaande aankleedtafel met wasvoorziening, 800 x 1400 mm. Met elektrische motor plus transformator, in hoogte verstelbaar van 650 mm tot 1000 mm, met afstandbediening aan kabel. Gegoten werkblad met roestvrijstalen wasvoorziening, incl eengreepsmengkraan met uittrekbare handdouche, aan en afvoersysteem plus 2 draadkorven. Materialen: ABS kunststof, synthetisch acryl en poedergecoat staal.</p>
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	350 mm
Product capaciteit	Maximale belasting: 75 kg
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 14 mm/s Speed down mm: 14 mm/s
Noise level	48 dB



Product Artikelnummer	Vrijstaande aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche R8652000
Materialen	Lifteenheid en draadkorven: Gepoedercoat staal. Werkblad: ABS met acryl. Afvoerbuis Polurethaan, PVC en staal. De flexibele afvoerbuis is zeer bestendig tegen zowel chemische als fysische invloeden. Het is brandvertragend en bestendig tegen temperaturen van -30°C tot +110°C
Ergonomy	De soepele hoogteverstelling zorgt ervoor dat het altijd mogelijk is om de tafel op een ergonomisch juiste hoogte in te stellen.
Functie	Eenvoudig schoon te maken oppervlakken zorgen voor een optimale hygiëne. Onderbouw wasvoorziening met kraan en uitkrbare uitloop
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Control box	CBD6 (Linak), IP20
Wired remote control	HB30 (Linak), IPX4
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 96 W Power consumption by standby: 0,1 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van drie jaar na de factuurdatum.



Product	Vrijstaande aankleedtafel, 800 x 1400 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar, met wasvoorzieningen, incl. mengkraan met uittrekbare handdouche
Artikelnummer	R8652000
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NON-DISINFECTANTS: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>
WEEE	<p>Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.</p>