



# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | PLUS slutstycke med 90° vinkel för anslutning till rördel<br>RT362108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Färg</b>                         | VVS: 777569628<br>EAN: 5708590153896<br>NBS: N13:436<br><br>Mörkblå (RAL 5011)<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beskrivning</b>                  | <p>PLUS stödhandtag rördel. Slutstycke med ögla, vågrät/lodrät.<br/>För montering av rördelar med 33 mm i diameter.<br/>Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning.<br/><i>Speciallösningar vid förfrågan.</i></p> <p>PLUS stödhandtag rördel. Slutstycke med ögla, vågrät/lodrät.<br/>För montering av rördelar med 33 mm i diameter.<br/>Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning.<br/><i>Speciallösningar vid förfrågan.</i><br/>Material: Plastmaterial.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Material</b>                     | Väggrosett: Cyloloy-plast. Strop: Nylon (PA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rengöring</b>                    | Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# PRESSALIT®

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS slutstycke med 90° vinkel för anslutning till rördel |
| <b>Varunummer</b> | RT362108                                                  |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®

8. juli 2026