














| | |
|-------------------------------------|---|
| Product Varunummer | PLUS vinkel rördel 400 x 154 mm med en väggrosett RT341108 |
| Färg | VVS:777569418 EAN:5708590153841 NBS:N13:436 Mörkblå (RAL 5011)  |
| Beskrivning | <p>PLUS stödhandtag vinkeldel höger, 90° lodrät vinkel, med en väggrosett och monteringsdel med mutter. 400 mm x 154 mm, diameter 33 mm. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm. Exkl. monteringskrav för vägg.</p> <p>PLUS stödhandtag vinkeldel höger, 90° lodrät vinkel, med en väggrosett och monteringsdel med mutter. 400 mm x 154 mm, diameter 33 mm. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringskrav för vägg.</p> |
| Produktkapacitet | Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg. |
| Material | Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycloy-plast. |
| Garanti | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. |
| Rengöring | Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. |









| | |
|-------------------|---|
| Product | PLUS vinkel rördel 400 x 154 mm med en väggrosett |
| Varunummer | RT341108 |

Montage i olika väggtyper

| | | |
|---|---|---|
|  | Betong >B25 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat. |  |
|  | Mursten >= Mz12 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat. |  |
|  | Cementsten >= Hlz12 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat. |  |
|  | Lättbetong P4 V8665 - Monteringsset 4 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat. |  |
|  | Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat. |  |



| | |
|---|---|
| Product Varunummer | PLUS vinkel rördel 400 x 154 mm med en väggrosett RT341108 |
|  | Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.  |
|  | Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.  |
|  | Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.  |