




PRESSALIT®

Article Numéro article	Table à langer, 800 x 900 mm, réglable en hauteur électriquement R8641000
Couleur	Blanc
Description	<p>VVS:777637010 NRF:7501966 EAN:5708590338286 HMI: 48877</p>  <p>Pressalit propose une large gamme de tables à langer, disponibles en fixation murale et sur pieds, mais aussi en plusieurs tailles et modèles. Les tables sont également proposées dans des versions avec plan de travail rabattable pour convenir aux espaces exigus.</p> <p>Les tables à langer murales peuvent être abaissées jusqu'au sol, à une hauteur permettant aux enfants de grimper eux-mêmes sur le plan de travail ; ce qui est particulièrement utile dans les garderies et jardins d'enfants.</p> <p>L'ensemble des tables à langer sont disponibles dans des versions avec lavabo et mitigeur au choix, avec ou sans douchette orientable.</p> <p>Table à langer sur pieds, 800 x 900 mm. À moteur électrique et transformateur, réglable en hauteur de 650 mm - 1000 mm, avec télécommande filaire. Plan de travail, 2 paniers de rangement inclus. Matériaux : ABS/ matière synthétique acryliqué et acier laqué par poudrage.</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	350 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 75 kg.
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 14 mm/s Vitesse en descendant: 14 mm/s
Niveau sonore	48 dB
Matériaux	Plan de travail : Contre-plaqué blanc avec rebords avant et arrière arrondis. Cadre : Acier blanc, laqué par poudrage.



PRESSALIT®

Article	Table à langer, 800 x 900 mm, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R8641000
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Boîte de contrôle	CBD6 (Linak), IP20
Télécommande filaire	HB30 (Linak), IPX4
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 96 W Consommation d'électricité en veille: 0,1 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>



PRESSALIT®

Article	Table à langer, 800 x 900 mm, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R8641000
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences des directives suivantes : - 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes - 2011/65/UE du Conseil sur RoHS.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®