



# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | Handdusch med 3 stråltyper<br>RT613                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beskrivning</b>                  | NRF:4244987<br>EAN:5708590346830<br>HMI: 42226<br><br>Handdusch med 3 stråltyper: normal, soft och massage, med 2000 mm slang<br><br>Handdusch med 3 stråltyper: normal, soft och massage, med 2000 mm slang, krom - plast.                                                            |
| <b>Garanti</b><br><b>Rengöring</b>  | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.<br><br>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

## PRESSALIT®