



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Sway D2 994
WC suspendu avec circular flush, en siège de
**WC

Abattant de WC avec fermeture en douceur,**
démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en
acier inoxydable

Numéro article



CP994011CF
VVS: 613326500
NRF: 1462969
RSK: 7822116
EAN: 5708590396903

Le Pack Combiné Pressalit Trend avec abattant Sway D2 allie une élégance minimaliste à une fonctionnalité avancée. La cuvette murale sans bride équipée du Circular Flush garantit une chasse d'eau silencieuse, efficace et hygiénique. L'abattant Sway D2, récompensé par des prix de design, est fin et élégant, complétant parfaitement la cuvette tout en offrant un excellent confort. Soft Close assure une fermeture douce et silencieuse, tandis que Lift-Off facilite le nettoyage. Pressalit ANTIBAC est un additif antibactérien intégré dans le matériau de l'abattant, qui réduit la croissance bactérienne et assure une hygiène durable. Cet ensemble est idéal pour les salles de bains contemporaines où le design et la fonctionnalité sont tout aussi importants, offrant une solution élégante et facile à entretenir pour un usage quotidien.




Couleur

Blanc



*20 mm / ** 40 mm





PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Sway D2 994
WC suspendu avec circular flush, en siège de
**WC

Abattant de WC avec fermeture en douceur,**
démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en
acier inoxydable

Matériaux

Cuvette :
Porcelaine

Abattant :
Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement (< 0,01 mg/m³), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de 0,08 mg/m³.

Antibactérien :
Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du verre au phosphate d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries.

Plots stabilisateurs :
EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :
Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

Charnières :
Acier inoxydable et thermoplastique.

Capacité du produit

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

Poids net

32,035 kg

Dimensions de carton

540x410x510 mm

Poids de carton

34,704 kg

Poids de colis

34,704 kg

Nombre par colis

1

Colis par palette

5

Nombre par palette

5



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Sway D2 994
WC suspendu avec circular flush, en siège de
**WC

Abattant de WC avec fermeture en douceur,**
démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en
acier inoxydable

Garantie

Pressalit offre une garantie de 10 ans sur les abattants WC et de 5 ans sur les cuvettes WC sur présentation de la facture originale. En cas de réclamation, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où le produit a été acheté. La garantie couvre les défauts de matériau et/ou de fabrication et/ou les limitations fonctionnelles pouvant survenir après une utilisation et un entretien appropriés du produit. Pressalit se réserve le droit de vérifier le produit dans notre usine. En cas de réclamation justifiée, Pressalit s'engage soit à :
- fournir les pièces de rechange nécessaires, soit
- remplacer le produit par un modèle identique ou similaire.
Si la couleur de l'abattant WC n'est plus disponible, Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle similaire en blanc. Le remplacement ou la livraison de pièces de rechange n'entraîne ni prolongation ni renouvellement de la période de garantie. Si un échange est impossible, Pressalit est en droit de rembourser le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com
