




PRESSALIT®










Product Varunummer	VALUE distansprofil R1201000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS:636859920 NRF:6132432 EAN:5708590369075  VALUE distansprofil till tvättställ VALUE distansprofil till tvättställ, 600 x 100 x 100 mm. Inkl. monteringsskruvar till tvättställ. Passar till MATRIX SMALL och CURVE/CURVE II tvättställ. Exkl. monteringsskrub för vägg.
Produktkapacitet	Maximal belastning: 70 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 70 kg, är varje väggmonteringsskrub belastad med 187 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 70 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 64 kg belastar tvättstället.
Material	Stål med en Rilsan-belagd yta som är skön att röra vid, lätt att rengöra och skyddar mot rost.



PRESSALIT®




Product	VALUE distansprofil
Varunummer	R1201000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE distansprofil R1201000	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®