



# PRESSALIT®

## Pressalit Scandinavia PLUS 758 Toaletsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varunummer

758013-D04999  
VVS:615044013  
NRF:6190141  
RSK:7904491  
EAN:5708590302843

Scandinavia PLUS är tredje generationen av den berömda toaletsitsen, designad av Sigvard Bernadotte och Acton Björn 1975. Funktionerna och stabiliteten har förbättrats och den leende fronten har behållits - det bästa från nutid och dåtid kombinerat på ett underbart sätt.






### Färg

Sand

### Beskrivning

PRESSALIT toaletsits med lock, modell "Scandinavia PLUS", art. nr. 758 i genomfärgad härdad plast med soft close, inkl. D04 universalbeslag med lift-off i rostfritt stål.

- centeravstånd 135 - 210 mm
- belastning - sittring 240 kg
- 10 års garanti



### Design type

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design år

2012



---

**Pressalit Scandinavia PLUS 758**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

<b>Material</b>	<p><b>TOALETTSITS</b> Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFER</b> EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET:</b> Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b> Rostfritt stål och termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Max belastning sittring 240 kg
<b>Vikt</b>	3,047 kg
<b>Kartong storlek</b>	488x388x72 mm
<b>Vikt per kolli</b>	3,511 kg
<b>Paket storlek</b>	500x400x368 mm
<b>Vikt per kolli</b>	17,555 kg
<b>Antal per kolli</b>	5
<b>Kolli per pall</b>	12
<b>Antal per pall</b>	60
<b>Rengöring</b>	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Scandinavia PLUS 758**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---