



PRESSALIT®

Pressalit Projecta D Solid Pro zonder deksel 1007
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, zonder deksel, incl. Solid Pro scharnieren

Functie

Soft close

Artikelnummer

1007011-DG4925
NRF:6190288
EAN:5708590345437

Pressalit Projecta D Solid Pro - zonder deksel. Zitting in D-vorm, zeer geschikt voor de projectmarkt. Met antibacteriële werking, dat de groei van bacteriën verhindert. Harmonieus design, hoge breukbestendigheid en een stevig beslag voor optimale stabiliteit, ook bij zijdelingse belasting. De eerste geïntegreerde soft close-functie op de markt.






Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting zonder deksel, model "Projecta D Solid Pro", art. nr. 1007, van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof, met DG4 combi scharnier, universeel.

- ingebouwde damping in het scharnier
- hartafstand scharniergaten: 145-210 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design jaar

2016



Pressalit Projecta D Solid Pro zonder deksel 1007
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, zonder deksel, incl. Solid Pro scharnieren

Materialen

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde). UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Antibacterieel:

Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset:

Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast.

Scharnieren:

Roestvast staal. Thermoplast van semi-kristallijne polyamiden met gedeeltelijk aromatische inhoud. Aluminium EN AW-6063-TS.

Product capaciteit

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

Gewicht

1,572 kg

Maat per stuk

490x389x84 mm

Gewicht per stuk

1,912 kg

Maat per verpakking

517x399x456 mm

Gewicht per colli

9,56 kg

Aantal per colli

5

Verpakkingen per pallet

8

Aantal per pallet

40

Reiniging

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeit kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit Projecta D Solid Pro zonder deksel 1007
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, zonder
deksel, incl. Solid Pro scharnieren

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
