



PRESSALIT®

Pressalit Cera+ 590
Toalettsits med soft close, inkl. fast beslag i rustfritt stål

Funktioner

Soft close

Varunummer

590001-D03999
 VVS:615093001
 RSK:7904463
 EAN:5708590280189

Enkelhet och elegans är nyckelegenskaper i Cera+ design. Toalettsitsens mjuka, rundade kanter och mjukstängande mekanism gör att design och funktion går hand i hand. Speciellt utformad för Ifö Cera.




Färg

Svart (RAL 9005)

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Cera+", art. nr. 590 i genomfärgad härdad plast med soft close, inkl. D03 fast beslag i rustfritt stål.

- centeravstånd 155 mm
- belastning - sittring 240 kg
- för Ifö Cera/Ceranova toalett och V&B Scangrasia
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2007



Pressalit Cera+ 590

Toalettsits med soft close, inkl. fast beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittring 180 kg
Vikt	2,668 kg
Kartong storlek	488x388x72 mm
Vikt per kolli	3,085 kg
Paket storlek	500x400x368 mm
Vikt per kolli	15,425 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Cera+ 590
Toalettsits med soft close, inkl. fast beslag i rustfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®