



# PRESSALIT®

## Pressalit Universal S792 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varenummer

S792000-BS24999  
EAN:5708590303840  
DB: 1561453

Pressalit Universal S792 er et stilfuldt toiletsæde med runde former og beslag, der sikrer, at det passer til langt de fleste gængse toiletskåle, dog med undtagelse af Ifö Cera og Ifö Sign. Toiletsædet har lift-off funktion som letter rengøringen. Du løfter helt enkelt blot sædet af, når du skal gøre rent.






### Farve

Hvid

### Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Universal", art. nr. S792 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS24 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 111-193 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



### Designtype

Sandwich



---

**Pressalit Universal S792**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål**

---

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT:</b> Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 180 kg
<b>Vægt</b>	1,908 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	457x389x68 mm
<b>Vægt emballeret</b>	2,338 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	469x401x348 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	11,69 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Universal S792**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---