



PRESSALIT®

Pressalit Norden+ 710

Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. universal flex beslag i rustfrit stål. Føres kun i Norge.

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

710000-D99999

NRF:6190077

RSK:7904530

EAN:5708590315621

Pressalit Norden+ med soft close og lift-off - den lille detalje, der gør den store forskel. Praktisk og funktionelt toiletsæde i nordisk stil. Er specielt designet til Ifö Sign.




Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Norden+", art. nr. 710 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D99 uni-flex-beslag med kipanker til lift-off i rustfrit stål.

- centerafstand: 132-212 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2006



Pressalit Norden+ 710

Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. universal flex beslag i rustfrit stål. Føres kun i Norge.

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³. ANTIBAKTERIEL: Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,755 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	3,293 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	16,465 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Norden+ 710

**Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl.
universal flex beslag i rustfrit stål. Føres kun i Norge.**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®