



# PRESSALIT®

**Pressalit Norden S798**  
**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål**

**Funktioner**

Lift-off, Soft close

**Varunummer**

S798010-BS23999  
EAN:5708590315737  
DB: 1592519

Pressalit Norden S798 toalettstol är utformad för att passa främst till Gustavberg Nordic/Nautic och Porsgrund Seven D toalettskålarna, men kan även användas på andra toalettskålar tack vare universalbeslaget. Njut av den tysta lyxen med soft close -funktionen, som bjuder på en tyst och mjuk stängning. Rengöringen blir enkel med lift-off-funktionen, där du helt enkelt tar bort sitsen från toalettskålen, tillsammans med den antibakteriella effekt, som hämmar bakterietillväxten 24 timmar om dygnet.






**Färg**

Vit

**Beskrivning**

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Norden", art. nr. S798 af gennemfarvet hærdeplast, med indbygget soft close funktion, inkl. BS23 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 133-214 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



**Design type**

Sandwich



## Pressalit Norden S798

Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

<b>Material</b>	<p><b>TOALETTSITS</b> Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>ANTIBAKTERIELL:</b> Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt.</p> <p><b>BUFFER</b> EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET:</b> Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b> Rostfritt stål och termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Max belastning sittring 240 kg
<b>Vikt</b>	2,437 kg
<b>Kartong storlek</b>	488x388x72 mm
<b>Vikt per kolli</b>	2,975 kg
<b>Paket storlek</b>	500x400x368 mm
<b>Vikt per kolli</b>	14,875 kg
<b>Antal per kolli</b>	5
<b>Kolli per pall</b>	12
<b>Antal per pall</b>	60
<b>Rengöring</b>	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Norden S798****Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---