




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit SMART duschtoalett, golvstående RG806000
Färg	Vit
Beskrivning	<p>VVS:606517200 NRF:1612713 RSK:7828201 EAN:5708590398051</p>  <p>Smarta duschtoaletter representerar nästa generation av badrumskomfort och kombinerar avancerad hygien, intelligent teknik och elegant design.</p> <p>Med funktioner som justerbara tvätt- och torkfunktioner, automatisk lockhantering och personliga användarinställningar erbjuder de en problemfri och hygienisk upplevelse, skräddarsydd efter individuella behov.</p> <p>Med fokus på design, bekvämlighet och effektivitet tillför smarta duschtoaletter både innovation och vardagslyx till det moderna hemmet.</p> <p>Pressalit SMART duschtoalett, golvstående. Inkl. toalettsits och lock. Inkl. monteringskruvar</p>
Produktkapacitet	Max. 200 kg.
Material	Porslin, Urea, PP
Ergonomi	Personliga användarinställningar erbjuder en problemfri och hygienisk upplevelse, skräddarsydd efter individuella behov.



Product	Pressalit SMART duschtoalett, golvstående
Varunummer	RG806000
Funktioner	<ul style="list-style-type: none">• Tvätt- och torkfunktioner• Oscillerande tvätt fram och bak• Justerbara användarinställningar• Sensor för automatisk öppning/stängning• Nattbelysning• Fjärrkontroll ingår• Cirkulär spolning• Soft Close• Avkalkningsfunktion• Automatisk munstycksrengöring• Automatisk spolning• Lämplig för både vägg- och golvavlopp• Strömförsörjning: 220–240 V• Nominell effekt: 1010 W
Anslutnings ström (V)	230
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 1055 W Strömförbrukning vid standby: 0,06 W
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.