



# PRESSALIT®

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article</b><br><b>Numéro article</b> | PLUS tube 2400 mm.<br>RT307035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Couleur</b>                          | <p>VVS:777569075<br/>EAN:5708590146119<br/>NBS:N13:436</p> <p>Rouge (RAL 3003)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Description</b>                      | <p>PLUS tube avec coude, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert.<br/>Longueur 2400 mm, diamètre 33 mm.<br/>Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage.<br/><i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i><br/>RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm.</p> <p>PLUS tube avec coude, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert.<br/>Longueur 2400 mm, diamètre 33 mm.<br/>Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage.<br/><i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i><br/>RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm.<br/>Matériaux : aluminium laqué par poudrage.</p> |
| <b>Capacité du produit</b>              | <p>Charge maximale admissible:<br/>pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg<br/>pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Matériaux</b><br><b>Ergonomie</b>    | <p>Aluminium laqué par poudrage.</p> <p>Diamètre de la barre: 33mm.</p> <p>La barre tient bien en main et permet une bonne préhension.</p> <p>Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie</b>                         | <p>Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# PRESSALIT®

|                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article</b>        | PLUS tube 2400 mm.                                                                                                                                                    |
| <b>Numéro article</b> | RT307035                                                                                                                                                              |
| <b>Nettoyage</b>      | Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux. |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®