




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Pressalit SMART douchetoilet, væghængt RG807000
<b>Farve</b>	VVS:606518300 NRF:1612714 RSK:7828202 EAN:5708590398068  Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>Smart douchetoilets repræsenterer den næste generation af badeværelseskomfort og kombinerer avanceret hygiejne, intelligent teknologi og elegant design.</p> <p>Med funktioner som justerbare vaske- og tørrefunktioner, automatisk lågbetjening og personlige brugerindstillinger tilbyder de en problemfri og hygiejnisk oplevelse, der er skræddersyet til individuelle behov.</p> <p>Med fokus på design, bekvemmelighed og effektivitet tilfører smart douchetoiletet både innovation og hverdagsluksus til det moderne hjem.</p> <p>Pressalit SMART douchetoilet, væghængt. Inkl. toiletsæde og låg. Ekskl. monterings bolte.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Max. 200 kg.
<b>Materialer</b>	Porcelæn, Urea, PP
<b>Ergonomi</b>	Personlige brugerindstillinger tilbyder en problemfri og hygiejnisk oplevelse, der er skræddersyet til individuelle behov.



<b>Produkt</b>	Pressalit SMART douchetoilet, væghængt
<b>Varenummer</b>	RG807000
<b>Funktioner</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vaske- og tørrefunktioner</li><li>• Oscillerende vask for og bag</li><li>• Justerbare brugerindstillinger</li><li>• Sensor til automatisk åbning/lukning</li><li>• Sædevarme</li><li>• Natlys</li><li>• Digitalt informationsdisplay</li><li>• Fjernbetjening medfølger</li><li>• Cirkulært skyl</li><li>• Soft Close</li><li>• Afkalkningsfunktion</li><li>• Automatisk dysrensning</li><li>• Strømforsyning 220-240</li></ul>
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 1055 W Strømforbrug, standby: 0,06 W
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.