




PRESSALIT®










Produkt	Vaskeskab til pusleborde
Varenummer	R8791000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777633420 RSK: 7508077 EAN: 5708590395340  Skab en smartere hverdag i børnehavens toilet- og puslerum med Pressalits innovative vaskeskab, der installeres mellem to pusleborde. Det udnytter pladsen optimalt og giver nem adgang til vask og opbevaring – præcis der, hvor der er mest brug for det. Funktionelt design og holdbare materialer sikrer både hygiejne og effektivitet i en travl hverdag, og gør pusletiden lettere for både børn og personale. Vaskeskab, 820 x 491 mm, væghængt, fastmonteret, med underlimet vask, 3 trådkurve, bundprop samt til- og afløbsslanger. Ekskl. armatur og monteringskrueskrue til væg. Vaskeskabet leveres samlet.
Justerbarhed	Fastmonteret
Produktkapacitet	Maksimal belastning 100 kg
Materialer	CDF (Compact Density Fiberboard), lakeret stål, rustfrit stål
Ergonomi	Nem adgang til bleer, håndklæder, legetøj osv. med 3 trådkurve. Bedre udnyttelse af rummets m ² ved at dele en håndvask mellem to pusleborde. Fleksibel placering af vaskeskabet - til højre eller venstre for et puslebord.
Funktioner	Vægmonteret vaskeskab, hævet fra gulvet kun understøttet i front med et ben, sikrer nem rengøring af gulvet. Sideafdækning sikre mod klemrisiko ved hæve-/sænke pusleborde. God opbevaring med 3 udtrækskurve. Inkl. limet rustfri vask. Inkl. til- og afløbsslanger med vandlås. Ekskl. armatur. Ekskl. monteringskrueskrue til væg.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®




Produkt	Vaskeskab til pusleborde
Varenummer	R8791000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8600 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8600 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8600 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8660 - Monteringssæt, 8 stk. undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8600 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Vaskeskab til pusleborde R8791000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 

pressalit.com