




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer<br>R9113112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kleur</b>                           | <p>VVS:617989612<br/>NRF:6191187<br/>EAN:5708590372723<br/>HMI: 138228</p> <p>Antracietgrijs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>SELECT hoog-laag toiletsysteem zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en kleuren voor zowel wand- als vloerafvoer. Ze zijn verkrijgbaar in elektrisch of handmatig in hoogte verstelbare versies, met of zonder zijprofielen en voor standaard toiletputten en douchewc's. Allemaal ontwikkeld met het oog op hygiëne en eenvoudige reiniging.</p> <p>SELECT TL3 hoog/laag toiletsysteem, voor vloerafvoer.<br/>Incl. inbouwreservoir met dubbel spoelsysteem 3/6 liter (kan worden ingesteld op 2/4 liter).<br/>200 mm elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieningspaneel aan toiletsteun.<br/>Wandcloset, toiletzitting en toiletsteun (noodzakelijk voor hoogteverstelling) afzonderlijk te bestellen.<br/>Materialen: Roestvrij staal en PMMA / ABS-kunststof.<br/>Excl. bevestigingsmateriaal.</p> |
| <b>Verstelbaarheid</b>                 | In hoogte verstelbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Afstelhoogte</b>                    | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Product capaciteit</b>              | <p>Maximale gebruikersbelasting: 200 kg.<br/>Maximale belasting 235 kg.(gebruikersbelasting+accessoires).<br/>Wanneer de toiletlift wordt belast met 235 kg, wordt elke muurbevestiging belast met 65 kg.<br/>De toiletlift wordt statisch getest met 600 kg, wat een vereiste is volgens de de toegepaste normen voor hulpmiddelen. Houd er rekening mee dat de meeste wandclosets welke compatibel zijn met deze toiletlift, zijn getest tot 400 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Opwaartse snelheid</b>              | <p>Speed up mm: 10 mm/s<br/>Speed down mm: 10 mm/s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Noise level</b>                     | 48 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# PRESSALIT®

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>        | SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer<br>R9113112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Materialen</b>                             | Het hoog/laag toiletsysteem is gemaakt van roestvrij staal, de afdekking is gemaakt van PMMA / ABS-kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mains connection (V)</b>                   | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Power consumption (maximale belasting)</b> | Power consumption by maximum load: 70 W<br>Power consumption by standby: 2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Garantie</b>                               | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Reiniging</b>                              | <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger.<br/>Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.<br/>Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> |



# PRESSALIT®

|                      |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer                                                                                                                                     |
| <b>Artikelnummer</b> | R9113112                                                                                                                                                                                             |
| <b>WEEE</b>          | Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn. |





PRESSALIT®

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer |
| <b>Artikelnummer</b> | R9113112                                                         |

## Installatie in verschillende wandtypes

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betonwanden &gt;B25</b><br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                      |    |
|   | <b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b><br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld.                                                             |   |
|  | <b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b><br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                      |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                                        |  |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b><br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig.<br>Moeten apart worden besteld. |  |



| Product<br>Artikelnummer                                                            | SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor vloerafvoer<br>R9113112                                                                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b><br>Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.                    |    |
|    | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b><br>Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. |    |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b><br>Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.                                                                                  |  |