



PRESSALIT®

Pressalit Norden S1196

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S1196000-BS45999
EAN:5708590383231
DB: 2323369

Pressalit Norden S1196 har en vacker och elegant design. Toiletsitsen är särskilt utformad för att passa ihop med Gustavsberg Nordic/Nautic. Sitsen har både soft-close för en tyst stängning och lift-off funktion som gör rengöringen mycket enklare. Toiletsitsen leveras med proppbeslag, som gör det enklare och snabbare än någonsin att montera toalettsitsen på toalettskålen.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Norden", art. nr. S1196 af genomfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS45 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2012



Pressalit Norden S1196

Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittring 180 kg
Vikt	1,988 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	2,378 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	11,89 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Norden S1196**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®