




PRESSALIT®

Produkt	Brusearmaturholder
Varenummer	RT760
Produktbeskrivelse	VVS: 615859760 NRF: 6311293 EAN: 5708590314723 HMI: 88814 NBS: N13:40,375  Pressalit tilbyder et udvalg af bad- og toilettilbehør, der er udviklet specielt til montering på forskellige PLUS produkter. Brusearmaturholder, inkl. 1200 mm tilløbsslanger. Med låsehåndtag. Sideværts forflytbar på PLUS vægskinne, hvilket giver mulighed for individuel placering efter behov.
Materialer	Aluminium, plast, tryksslanger med stålflet.
Ergonomi	Den flytbare armaturholder giver mulighed for individuel placering af håndbruser og armatur. Holderen på håndbruseren kan monteres på højre eller venstre side efter behov.
Funktioner	Holderen kan anvendes udenfor bruseområdet, f.eks. ved siden af håndvasken når denne benyttes til hårvask eller ved toilettet, når der er brug for bidetfunktion.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

pressalit.com