



**Pressalit Scandinavia PLUS 758**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.**  
**Scharniere aus Edelstahl**

**Funktionen**

Lift-off, Absenkautomatik

**Produktnummer**

758052-D05999  
 EAN:5708590302942

Scandinavia PLUS ist die dritte Generation des berühmten WC-Sitzes, den die dänischen Designer Sigvard Bernadotte und Acton Bjørn 1975 entworfen haben. Funktionen und Stabilität wurden verbessert, doch die lächelnde Front ist geblieben – das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart wurde so auf schönste Weise kombiniert.






**Farbe**

Manhattan

**Beschreibung**

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Scandinavia PLUS", Art. Nr. 758 aus durchgefärbtem Duroplast inkl. Absenkautomatik mit D05 Universalscharnier mit Lift-off aus V2A-Edelstahl.

- Demontage von Sitz/Deckel erleichtert die Reinigung
- Scharnierabstand: 135- 210 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken
- 10 Jahre Garantie



**Design Typ**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design Jahr**

2012



---

**Pressalit Scandinavia PLUS 758**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.**  
**Scharniere aus Edelstahl**

---

**Materialien**

**WC-SITZ:**

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung (< 0,01 mg/m<sup>3</sup>) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von 0,08 mg/m<sup>3</sup>.

**PUFFER:**

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

**DÄMPFUNGSSET:**

Hydraulischer Dämpfer mit einem Dämpfergehäuse aus Edelstahl oder Thermoplast, ausgestattet mit Kunststoffteilen aus Thermoplast.

**SCHARNIERE:**

Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.

**Produktkapazität**

Belastbarkeit - Sitzring 240 kg

---

**Gewicht**

3,047 kg

**Kartonmaße**

488x388x72 mm

**Gewicht, brutto**

3,511 kg

**Maße pro kolli**

500x400x368 mm

**Gewicht pro kolli**

17,555 kg

**Stück pro kolli**

5

**Kolli pro Palette**

18

**Stück pro Palette**

90

**Reinigung**

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Scandinavia PLUS 758  
WC-Sitz mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion, inkl.  
Scharniere aus Edelstahl**

---

**Garantie**

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---