




# PRESSALIT®










|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b> | PLUS Konsol Wandhalterung mit Rohrverbindungsset<br>RT361035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Farbe</b>                           | VVS: 777569615<br>EAN: 5708590146751<br>NBS: N13:436<br><br>Rot (RAL 3003)<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>       | <p>PLUS Wandhalterung mit Rohrverbindungsset.<br/>Zur Montage von Rohrstücken mit einem Durchmesser von 33 mm<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Exkl. Wandbefestigungen.<br/>Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)".</p> <p>PLUS Wandhalterung mit Rohrverbindungsset.<br/>Zur Montage von Rohrstücken mit einem Durchmesser von 33 mm.<br/>Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich.<br/><i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i><br/>Materialien: Kunststoff.<br/>Exkl. Wandbefestigungen.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>                | Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg<br>Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Materialien</b>                     | Wandabdeckung: Cycloy-Kunststoff<br>Handlaufverbindung: Nylon (PA)<br>Rohrverbindung; Polyphenylenoxid (PPO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Garantie</b>                        | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Reinigung</b>                       | Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



PRESSALIT®






|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | PLUS Konsol Wandhalterung mit Rohrverbindungsset |
| <b>Produktnummer</b> | RT361035                                         |

## Montage in verschiedenen Wandtypen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Beton &gt;B25</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                  |    |
|   | <p><b>Vollziegel &gt;= Mz12</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                          |   |
|  | <p><b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                  |  |
|  | <p><b>Porenbeton P4</b></p> <p>V8665 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6.<br/>Muss separat bestellt werden.</p>                                                                                                                                     |  |
|  | <p><b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b></p> <p>V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).<br/>Muss separat bestellt werden.</p> |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                                              | PLUS Konsol Wandhalterung mit Rohrverbindungsset<br>RT361035                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                     |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |  |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.         |    |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b><br>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.                                                        |  |                                                                                     |

[pressalit.com](http://pressalit.com)