




# PRESSALIT®

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>                  | Wandcloset, voorsprong 700 mm<br>R2099000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kleur</b>                                            | VVS:612928000<br>NRF:6191026<br>RSK:7822154<br>EAN:5708590345284<br>HMI: 105700<br>Wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschrijving</b>                                     |  <p>Wandcloset, afstand vanaf muur tot voorzijde: 700 mm.<br/>Excl bevestigingsset.</p> <p>Wandcloset, afstand vanaf muur tot voorzijde: 700 mm.<br/>Excl bevestigingsset.</p>                                                                                                                                                          |
| <b>Product capaciteit</b>                               | Max belasting: 400 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materialen</b><br><b>Ergonomy</b><br><b>Garantie</b> | Sanitair keramiek<br><br>700 mm wordt aanbevolen voor rolstoelgebruikers omdat het meer ruimte biedt aan een verzorger><br>Wand hangend closet maakt montage op individuele hoogte mogelijk. Laat ruimte over voor voetsteun, poten van mobiele takel en de voeten van een verzorger<br><br>Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum. |

[pressalit.com](http://pressalit.com)