



PRESSALIT®

Pressalit Sign Art 474
Toalettsits med kombigångjärn för topp- och bottenmontering,
quick-release och soft close

Funktioner

Quick-release, Soft close

Varunummer

474001-BY1001
 VVS: 615084001
 NRF: 6190222
 RSK: 7904448
 EAN: 5708590287881




Färg

Svart (RAL 9005)

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Sign Art", art. nr. 474 i genomfärgad härdad plast med soft close, inkl. BY1-fäste i form av en rörkonsol i härdplast

- inklusive snabbkoppling och mjukstängning
- borttagning av sits/lock förenklar rengöringen
- belastning - sittning 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Knud Holscher

Design år

2005



Pressalit Sign Art 474

Toalettsits med kombigångjärn för topp- och bottenmontering,
quick-release och soft close

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittring 180 kg
Vikt	3,215 kg
Kartong storlek	490x389x84 mm
Vikt per kolli	3,68 kg
Paket storlek	502x401x428 mm
Vikt per kolli	18,4 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Sign Art 474**Toalettsits med kombigångjärn för topp- och bottenmontering,
quick-release och soft close**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®